

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418703 200
GTIN	4059192058364
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy nejjemněji lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5mm, délka 5mm.

Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi.

Odolný proti prachu a vlhkosti. Provozní doba cca 3 roky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.

Technický popis

Kalibrování	A1
Délka můstku	100 mm
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Provozní doba	26000 h

Přepínatelný odečet	0,01 mm
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Rozsah měření	0 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610