



LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: M18SLED



Údaje o objednávce

Artikové číslo	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí. **Robustní Li-Ion akumulátorová svítilna s technologií TRUEVIEW™.**

- **Výklopná hlava zářiče o svítivosti až 1 250 lumenů.**
- **Dosah 650 m.**
- **4 stupně svítivosti pro maximální flexibilitu.**

S režimem bodového záření a režimem záření jako toku.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Technický popis

Označení výrobce	M18SLED-0
Napětí akumulátorů	18 V
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok stupeň 2	1200 lm

Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	1000 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Světelný tok	1250 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Zóna ATEX	žádná
Atribut názvu produktu	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Pracovní svítilna

Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C