



## Vrtací kladivo, Typ: GBH226F



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Robustní vrtací kladivo s **upínačem nástrojů SDS-plus** a vysokým postupem vrtání.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Plynulá regulace počtu otáček pro čisté navrtávání.**
- **Možnosti mnohostranného použití díky funkci sekáče (zastavení rotace).**
- **Běh doprava i doleva na uvolnění zaseknutého vrtáku.**
- **Výměnné sklíčidlo pro rychlou výměnu mezi vrtáním s přiklepem do betonu a vrtáním bez přiklepu do dřeva a kovu.**
- **Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva a oceli.**
- **O 27 % méně vibrací než předchozí model díky aktivnímu tlumení vibrací.**

#### Výhoda:

Rázová energie 2,7 J.

#### Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, strojní tkanina. Včetně rychloupínacího sklíčidla 13mm, vyměnitelného sklíčidla SDS-plus, hloubkového dorazu 210 mm, přepravního kufříku.

#### Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

### Technický popis

Hmotnost	2,9 kg
----------	--------

Rázová energie	2,7 J
Maximální vibrace dle EN	16,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	GBH 2-26 F
Maximální počet rázů	4000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Příkon	830 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Stopka	SDS Plus
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

## Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 8 mm	787045 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787040 8
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 6 mm	787045 6
Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 10 mm	787045 10
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 10 mm	787047 10
	787047 4

TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4 mm	
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 6 mm	787047 6
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 8 mm	787060 8
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 12 mm	787045 12
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 5 mm	787047 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787040 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787040 4
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787040 5
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Ø vrtáku 4-10 mm	787050 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 12 mm	787040 12
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787040 10
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 8 mm	787047 8
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtákůdlouhé Ø vrtáku 6-12 mm	787055 6-12