



## Ruční akumulátorová kotoučová pila, Typ: GKS1226



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Praktická **akumulátorová ruční kotoučová pila** 12 V / 3,0 Ah.

- **Nejkompaktnější konstrukce své třídy pro dokonalou manipulaci.**
- **Vynikající výhled na linii řezu díky jasné LED.**
- **Excelentní ergonomie: malý rozsah úchopu a lehká hmotnost (jen 1,4 kg) pro nejvyšší pracovní komfort.**
- **Robustní hliníková deska pro přesné řezy.**
- **Adaptér odsávání prachu kompatibilní s odsávacím systémem Bosch.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, pilového listu na dřevo, paralelního dorazu / adaptéru pro vodící lištu, odsávacího adaptéru, klíče s vnitřním šestihranem a L-BOXXu 238.

#### Upozornění:

Pilové kotouče najdete pod č. 583920.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073866.

### Technický popis

Hmotnost	1,4 kg
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Kapacita akumulátoru	3 Ah

Provedení	Ruční kotoučová pila
Označení výrobce	GKS12V-26
Ø pilového listu	85 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Ø otvoru pilového listu	15 mm
Maximální počet otáček	1400 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální hloubka řezu	26,5 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V	073855 B12
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub Ø listu D 85 mm	583950 85
Akumulátorová nabíječka Typ GAL1240	073866 GAL1240