

**Přímočará pila, Typ: GST25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití náradí díky systému Bosch SDS. Přímočará pila s **tvarem třmenu** speciálně vhodným pro **obrábění kovů**. Krátký zdvih pro vynikající klidný chod. Se 2 stupni výkyvu a řídicí elektronikou.

Rozsah dodávky:

Včetně 15dílné sady pilových listů na kov, hliník a Inox, ochrany proti vytrhávání třísek, úhlového šroubováku, přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073808 – 073840.

Obal: Přepravní kufřík

Označení výrobce: GST 25 Metal

Příkon: 670 W

Počet zdvihů: 500 - 2600 min⁻¹

maximální tloušťka řezání ocel: 15 mm

maximální tloušťka řezání dřevo: 80 mm

Kyvňý zdvih: 2násobný

Technický popis

Vhodné listy pro přímočarou pilu	588400 – 588551
----------------------------------	-----------------

Příkon	670 W
maximální tloušťka řezání ocel	15 mm
Zvl. znaky	Přímočará pila na kov
Délka	265 mm
Kyvňý zdvih	2násobný
maximální tloušťka řezání dřevo	80 mm
Označení výrobce	GST 25 Metal
Výška	206 mm
Délka kabelu	2,3 m
Počet zdvihů	500 - 2600 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	3,5 m/s ²
výměna nástroje bez použití nástroje	ano, systém SDS
Hmotnost	2,7 kg
Obal	Přepravní kufřík
Konstrukce	Tvar třmenu
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pila