



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Víceúčelový žebřík s příčkami 4dílný se 2 příčnými vzpěrami, jako jednoduchý žebřík, schůdky a štafle, Pracovní plošina, možný počet příček 10 – 14**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 966105 10     |
| GTIN           | 4031405313101 |
| Třída artiklu  | 98G           |

## Popis

### Provedení:

Příložný žebřík, stojací žebřík a pracovní plošina v jednom. Pro použití jako pracovní plošina je nutný potah a zábradlí (toto u nás popetejte odděleně). 6 automaticky zamykacích ocelových závěsů zajišťuje bezpečnost použití. Vzdálenost mezi příčlemi 280 mm. Bezpečné stání a vysoká pracovní bezpečnost díky 2 příčkám nivello® a oboustranně protiskluzovým nohám žebříku nivello®. Tyto příčné nosníky jsou dodávány volně a šroubují se dvakrát na spodním konci bočnic.

### Norma:

**DIN EN 131.**

### Upozornění:

Pro tyto žebříky obdržíte traverzy, přizpůsobené podle normy.

## Technický popis

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Délka žebříku ve vysunutém stavu | 2,85 m |
| Délka ve složeném stavu          | 0,35 m |
| Šířka ve složeném stavu          | 0,99 m |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hmotnost                             | 12,5 kg            |
| Hloubka ve složeném stavu            | 0,25 m             |
| Pracovní výška dvojitého žebříku cca | 4 m                |
| Počet stupňů                         | 2×2 + 2×3          |
| Šířka příčné traverzy                | 0,93 m             |
| Výška jako pracovní plošina          | 0,63 m             |
| Délka žebříku jako dvojitý žebřík    | 1,49 m             |
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost    | 150 kg             |
| Druh produktu                        | Víceúčelový žebřík |