



Přímá bruska akumulátorová, Typ: M18FDG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077280 M18FDG
GTIN	4002395287017
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná akumulátorová přímá bruska 18 V / 5,0 Ah s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™** s digitální ochranou proti přetížení pro více výkonu.
- **Akumulátor REDLITHIUM-ION™** se sledováním jednotlivých článků.
- **Univerzální upínání** pro veškeré běžně dostupné 6 a 8mm příslušenství.
- **Velmi štíhlý design** pro zvýšený komfort uživatele.
- **Vyměnitelné ochranné mřížky** proti prachu chrání motor a zvyšují jeho životnost.
- **Krk vřetena s gumovou plochou** pro nadstandardní komfort uživatele.
- **Ochrana proti opakovanému rozběhu.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, upínací kleštiny 6 mm, upínacích kleští 8 mm, otevřeného klíče OK 15 / OK 17, 2 x ochranná mřížka proti prachu, HD box.

Upozornění:

Vhodné náhradní díly a příslušenství naleznete pod č. 073811 a následujícími.

Vhodné technické frézy najdete pod č. 540200ff a násl. Vhodné technické frézy najdete pod č. 550600ff a násl. Vhodné technické frézy najdete pod č. 551850ff a násl.

Technický popis

Elektronická předvolba otáček	ne
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Napětí akumulátorů	18 V

Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²
Označení výrobce	M18FDG-502X
Maximální Ø upínacích kleštin	6 - 8 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozsah otáček	27000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC