



## Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/2 palce s otočnou rukojetí a vyhazovačem



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	640495
GTIN	3148519063554
Třída artiklu	63V

### Popis

#### Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Při obvyklém použití pracovní úhel 6°, při použití otočné rukojeti pracovní úhel 0°. S vyhazovačem a kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Počet břitů: 60

### Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Celková délka	300 mm
Počet břitů	60
Druh produktu	Ráčna