



Úhlová bruska GWS, Typ: 19-125CIE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Motor 1900 W s elektronickou regulací otáček.

Velmi výkonná úhlová bruska 1900 W pro maximální produktivitu a nejlepší ochranu uživatele.

- **Dlouhá životnost díky motorům s přímým chlazením motoru, funkci Constant-Electronic, ochraně proti přetížení a dlouhé výdrži uhlíkových kartáčů.**
- **Dobrá manipulace díky úzkému tělu s povrchem Softgrip pro bezpečné držení.**
- **Přídavná rukojeť Vibration Control se snížením vibrací o 40 % pro práci bez únavy (EN 60745).**
- **Špičková ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, ochraně proti opakovanému rozběhu, ochrannému krytu pro zabezpečení proti překroucení a snížení vibrací.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Technický popis

Délka	311 mm
Maximální hloubka řezu	34 mm
Příkon	1900 W
Maximální Ø kotouče	125 mm

Zastavení zpětného rázu	ano
Hmotnost	2,4 kg
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Označení výrobce	GWS 19-125 CIE
Zvláštní znaky	elektronická regulace otáček
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Výška	103 mm
Rozsah otáček	2800 - 11500 min ⁻¹
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska