


Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a lícováním ISO, Typ: E



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484407 E
GTIN	2050001937346
Třída artiklu	48B

Popis

DŮLEŽITÉ: Artikel je konfigurovatelný

Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Pro mezizměry nebo číselnou toleranci.

Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a lícováním ISO, např. č. 484407 vel. **15,8 m6**.

Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Rozsah výběru jmenovitý rozměr: 17,001 - 20,999 mm

Technický popis

jmenovitý rozměr	17,001 - 20,999 mm
Toleranční pole	A
Toleranční pole	B
Toleranční pole	C
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E

Toleranční pole	EF
Toleranční pole	F
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	S
Toleranční pole	R
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	X
Toleranční pole	V
Toleranční pole	U
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	ZC
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13

Toleranční pole	A
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	B
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC
Toleranční pole	C
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	F
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	JS
Kalibrování	L6

Druh produktu

Mezní kalibr drážek hřídele

Služby

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

018400 60

Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

019620 60

Popisování laserem Typ

018940

Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028300 60