



Teleskopická ráčna, 1/2 palce plynule vysouvací



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	640290
GTIN	4000896116591
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Fixace se provádí pomocí aretačního kroužku. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Maximální přípustný utahovací moment 600 Nm.

Plynulé vytažení od 410 – 590 mm délky.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Celková délka: 410 – 590 mm

Počet břitů: 32

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	410 - 590 mm
Počet břitů	32