

Garant**Hydraulický měřicí stativ (s magnetickým podstavcem), Vyložení: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	440600 300
GTIN	4045197889805
Třída artiklu	41D

Popis**Provedení:**

Stativ včetně magnetického podstavce s **ergonomickým otočným spínačem**. Vysoce výkonný feritový magnet s broušenými dosedacími plochami na zadní straně a broušenými spodními stranami hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. **Na dotek příjemné plastové zapouzdření** magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. **Velké a pogumované ruční kolečko** (Ø 54 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Kloubová ramena jsou otočná o 360°, sklopná přes 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou Ø 6 a 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Kloubové rameno č. 440610 300 a magnetická noha č. 440620 1.

Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Technický popis

Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Přídržná síla	1000 N
Připojovací závit	M8
Výška magnetické nohy	58 mm
Šířka magnetické nohy	56 mm
Vyložení	300 mm
Délka magnetické nohy	75 mm
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Magnetický podstavec Typ 1	440620 1
Náhradní ruční kolečko Typ A	440626 A
Hydraulické kloubové rameno (bez magnetického podstavce) Vyložení 300 mm	440610 300
Náhradní píst Typ 4	440830 4
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Držák úchylkoměru	440860
Sada těsnících kroužků Typ 1	440855 1