

Garant**Hydraulické kloubové rameno (bez magnetického podstavce), Vyložení: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	440610 400
GTIN	4045197889591
Třída artiklu	41D

Popis**Provedení:**

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. **Velké a pogumované ruční kolečko** (Ø 54 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Kloubová ramena jsou otočná o 360°, sklopná přes 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou Ø 6 a 8 mm nebo s prizmatem.

Text upoutávky:**Hydraulické centrální upínání**

s ergonomickým ručním kolem

Jemné nastavení

na upínači úchylkoměru

Kulový kloub**Magnetická noha**

v plastovém zapouzdření

Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Technický popis

Vyložení	400 mm
Připojovací závit	M8
Přidržná síla	1000 N
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Náhradní ruční kolečko Typ A	440626 A
Náhradní píst Typ 4	440830 4
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Držák úchylkoměru	440860
Sada těsnících kroužků Typ 1	440855 1