

Garant**Hydraulický měřicí stativ (s magnetickým podstavcem), Vyložení: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	440600 400
GTIN	4045197889812
Třída artiklu	41D

Popis**Provedení:**

Stativ včetně magnetického podstavce s **ergonomickým otočným spínačem**. Vysoce výkonný feritový magnet s broušenými dosedacími plochami na zadní straně a broušenými spodními stranami hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. **Na dotek příjemné plastové zapouzdření** magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. **Velké a pogumované ruční kolečko** (Ø 54 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Kloubová ramena jsou otočná o 360°, sklopná přes 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou Ø 6 a 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Kloubové rameno č. 440610 400 a magnetická noha č. 440620 1.

Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Technický popis

Přidržná síla	1000 N
Připojovací závit	M8
Šířka magnetické nohy	56 mm
Délka magnetické nohy	75 mm
Výška magnetické nohy	58 mm
Vyložení	400 mm
Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Náhradní ruční kolečko Typ A	440626 A
Magnetický podstavec Typ 1	440620 1
Hydraulické kloubové rameno (bez magnetického podstavce) Vyložení 400 mm	440610 400
Náhradní píst Typ 4	440830 4
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Držák úchylkoměru	440860
Sada těsnících kroužků Typ 1	440855 1