

Garant**Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	444000 600
GTIN	4045197889836
Třída artiklu	41F

Popis**Provedení:**

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Možnost rýsování od 0, rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Velmi dobrý odečet, vysoce kontrastní 11mm displej LCD. Včetně datového výstupu. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu.

Provedení reklamní text:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu.

Velmi dobře čitelný, vysoce kontrastní LCD displej 11 mm. Včetně. datového výstupu.

Funkce:

- **Nastavení nulové polohy v libovolné pozici**
- **Preset**
- **Přepínání mm/palce**
- **Datový výstup RS232 Proximity**

· **Funkce Hold**

Rozsah dodávky:

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.

Baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

Technický popis

Odečet	0,0005 palec
Průřez měřicích sloupků	30×12 mm
Odečet	0,01 mm
Základna nohy šířka	110 mm
Výška orýsování	600 mm
Základna nohy délka	165 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic	11 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm

024630 1000

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Délka 150 mm	444010 150
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Délka 75 mm	444010 75