

**Garant****Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 444000 300    |
| GTIN           | 4045197889829 |
| Třída artiklu  | 41F           |

## Popis

### Provedení:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Možnost rýsování od 0, rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Velmi dobrý odečet, vysoce kontrastní 11mm displej LCD. Včetně datového výstupu. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu.

### Provedení reklamní text:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu.

Velmi dobře čitelný, vysoce kontrastní LCD displej 11 mm. Včetně. datového výstupu.

### Funkce:

- **Nastavení nulové polohy v libovolné pozici**
- **Preset**
- **Přepínání mm/palce**
- **Datový výstup RS232 Proximity**

**· Funkce Hold****Rozsah dodávky:**

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.

Baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498948.

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Průřez měřicích sloupků                  | 30×12 mm                     |
| Odečet                                   | 0,0005 palec                 |
| Odečet                                   | 0,01 mm                      |
| Základna nohy šířka                      | 110 mm                       |
| Mezní chyba                              | 0,04 mm                      |
| Výška orýsování                          | 300 mm                       |
| Základna nohy délka                      | 165 mm                       |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032                |
| Počet obsažených baterií                 | 1                            |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi           |
| Norma                                    | Výrobní norma                |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce                   |
| Výška číslic                             | 11 mm                        |
| Rozhraní                                 | Rozhraní RS232C.             |
| Rozhraní                                 | Rozhraní USB                 |
| Měřicí technika                          | digitální                    |
| Kalibrování                              | E1                           |
| Druh produktu                            | Výškoměr a rýsovací přístroj |

**Služby**

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm

024630 300

**Příslušenství**

|  |               |
|--|---------------|
| Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Délka 75 mm  | 444010 75     |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032  | 081560 CR2032 |
| Připojovací kabel Typ R2                                 | 498948 R2     |
| Připojovací kabel Typ USB2                               | 498948 USB2   |
| Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Délka 150 mm | 444010 150    |