

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-840, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094264 7
GTIN	10076490475540
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-840. Velice dobrá vyváženost mezi robustní odolností proti oděru, zvýšeným komfortem při nošení a větší volnosti pohybu, díky tomu jsou vhodné pro střídající se práce. **Bez silikonu**, díky čemuž nedochází ke znečištění kovových dílů částicemi silikonu. Zvláště vhodné pro montáž menších a středně velkých součástí, obecné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	7
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12

Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	200 mm
Barva	černá / šedá
Hmotnost	11,6 g
Technologie pletení	15G
Norma	EN 407
Použití	vícerozové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice