



Akumulátorová jednostupňová vrtačka, Typ: 71050162



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Akumulátorová vrtačka s vysokou přesností obvodové házivosti pro přesné výsledky vrtání.**
- **Bezúdržbový a bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, kompletně zakrytý a chráněný vůči prachu s vysokou účinností a maximální životností.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo Röhm s automatickou aretací vřetena.**
- **Samodotahovací upínací čelisti vrtacího sklíčidla.**
- **Vysoce pevný kovový plášť převodovky s Ø upínacího krku 43 mm, rohový rozměr pouhých 23 mm.**
- **Vynikající ergonomie s citlivou rukojetí Fein pro trvalé používání bez únavy.**

Rychloběžná jednostupňová vrtačka do 6 mm v oceli, pracovní otáčky 2900 min⁻¹.

Výhoda:

Vynikající ergonomie.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídatná rukojeť. **Výběrová verze bez akumulátoru a nabíječky.**

Upozornění:

K dostání vhodná základní sada akumulátorů s č. 073832 92604324.

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Fein typ E 18 V

Označení výrobce: ABOP 6 Select

Napětí akumulátorů: 18 V

Rozsah otáček: 0 - 3350 min⁻¹
 Upínač vrtacího sklíčidla: 1/2 palce – 20 UNF
 Upínací rozsah sklíčidla: 0,5 - 10 mm
 Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 6 mm

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	20 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozsah otáček	0 - 3350 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	6 mm
Označení výrobce	ABOP 6 Select
Upínací rozsah sklíčidla	0,5 - 10 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Napětí akumulátorů	18 V
Pravý /levý chod	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ FE80	073845 FE80
Akumulátorová nabíječka Typ FE50	073845 FE50
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073838 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18

Akumulátorová nabíječka Typ FE30

073845 FE30