



Pár rukavic FlexMech® 663, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094255 7
GTIN	4008198766377
Třída artiklu	04Q

Popis

Provedení:

FlexMech® 663. Rukavice mají vysokou odolnost proti oděru a ergonomický tvar. Vysoká citlivost s vysokou prodyšností. **Bez silikonu** a lze je prát.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	7
Označení výrobce	FlexMech 663
Řada	FlexMech®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100

Obsah	11
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	240 - 260 mm
Barva	černá / šedá
Hmotnost	54 g
Technologie pletení	15G
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerozové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice