

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-925, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094248 7
GTIN	10076490458642
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-925. Rukavice s **18vlákonovou technologií úpletu** a dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny pro velmi dobrou kombinaci vysoké citlivosti, bezpečnému uchopení zaolejovaných dílů a ochrany pokožky. Nově vyvinutá technologie uchopení redukuje v dynamických pracovních úsecích riziko vyklouznutí předmětů z ruky. Vhodné zejména pro třídění a kontrolu lehkých dílů, montáž zaolejovaných obrobků, nakládání a vykládání výrobních pásů, údržbové práce.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II

Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	3111A
Materiál nosiče	Spandex Nylon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Přesnost
Délka	205 mm
Barva	modrá
Hmotnost	17,5 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Materiál	Nitril
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice