

uvex**Pár rukavic uvex phynomic XG, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094407 7
GTIN	4048612036600
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex phynomic XG. Povlak z nitrilové pěny s technologií uvex Xtra Grip zajišťuje velmi dobré uchopení zaolejovaných dílů a kombinuje je s vysokou prodyšností. Přes svou robustnost a odolnost vůči oděru se rukavice vyznačují nízkou hmotností a vysokou flexibilitou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	7
Řada	uvex phynomic
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Materiál nosiče	Recyklovaný polyamid, elastan, karbon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / antracitová
Hmotnost	35 g
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice