



Pár rukavic RewoMech 641, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094377 7
GTIN	4008198764175
Třída artiklu	04Q

Popis

Provedení:

RewoMech 641. **Odolná koženka** k ochraně při mechanických pracích. Rukavice poskytují uživateli dobré uchopení i u mokrých dílů a chrání dlaň díky protivlhkostní vložce z materiálu Tyvek® před olejem a vlhkem. Manžeta je opatřena suchým zipem. Rukavice jsou prodyšné a představují alternativu k běžným koženým rukavicím. Vhodné zejména pro obrábění oceli, zpracování plastů, jemnou mechaniku, montážní a přepravní práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Označení výrobce	RewoMech 641
Velikost rukavice	7
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II

Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	2121X
Materiál nosiče	koženka
Rozsah použití	Allround
Délka	240 - 260 mm
Barva	šedá / černá
Hmotnost	90 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice