

**Pár rukavic 03440, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094424 10 |
| GTIN | 4059904105621 |
| Třída artiklu | 09H |

Popis**Provedení:**

Robustní rukavice, nitrilově povlakované bavlněné rukavice (jersey) pro středně těžké a těžké aplikace. Výrazně delší životnost než těžké kožené rukavice a robustnější a pružnější než rukavice z PVC. Účinná ochrana před tukem a olejem. Vhodné zejména pro odlitky z hrubé litiny, plastové tvarové díly, tyčovou ocel, plech, vysokovýkonové kabely, stavebniny, surové dřevo. 03440. S bezpečnostní manžetou a plným povlakem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 10 |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Obsah | 12 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EN 388 | 4221X |
| Materiál nosiče | bavlna |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | plný povlak |
| Rozsah použití | Heavy Duty |
| Barva | modrá / přírodní |
| Použití | vícerázové |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |