

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 1000, Ø kartáče D1: 2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574476 2,2
GTIN	4017359335260
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

Jemné štětiny karbid křemíku (SiC) se zrnem 1000, Ø štětín 0,25mm, celková délka 100mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	2,2 mm
Pracovní délka L ₃	18 mm
Ø stopky D _s	0,9 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky