

**HOLEX****Pár rukavic, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094300 9
GTIN	4045197890115
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

Prodyšná montážní rukavice s inovačním PU povlakem na bázi vody pro maximální nároky na přesnost, flexibilitu a cit při doteku v suchém a lehce zaolejovaném pracovním prostředí. Mimořádně jemný strukturovaný povrch díky propracovanému dokončovacímu procesu. Dlouhá životnost díky vysoké odolnosti proti oděru. Neobsahuje DMF.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	9
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100

Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Lycra®, polyamid
Povlak	water based PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	255 mm
Barva	černá / šedá
Technologie pletení	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícetázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice