

Mezní válečkový kalibrační trn A-ZC 6-13, Jmenovitý Ø: 54mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484020 54
GTIN	2050001952080
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr pro ISO **toleranční pole A - ZC** ve **stupních základní tolerance 6–13**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**
- **Uvedte požadovanou toleranční třídu. Při objednávání uveďte toleranční pole (A–ZC) a stupeň základní tolerance (6–13), např. č. 484020 10F10.**

Technický popis

Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	T
Toleranční pole	E
Toleranční pole	X
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	N

Toleranční pole	B
Toleranční pole	ZC
Toleranční pole	K
Toleranční pole	U
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	G
Toleranční pole	P
Toleranční pole	C
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	H
Toleranční pole	R
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	J
Toleranční pole	S
Toleranční pole	D
Toleranční pole	V
Toleranční pole	F
Toleranční pole	M
Toleranční pole	A
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Kvalita	10
Kvalita	8
Kvalita	11
Kvalita	9
Kvalita	6

Kvalita	13
Kvalita	7
Kvalita	12
Jmenovitý rozměr	54 mm
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	M2
Druh produktu	Mezní kalibr

Služby

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028300 60
Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028340 60