

Mezní válečkový kalibrační trn A-ZC 6-13, Jmenovitý Ø: 51mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484020 51 |
| GTIN | 2050001952066 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr pro ISO **toleranční pole A - ZC** ve **stupních základní tolerance 6–13**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**
- **Uvedte požadovanou toleranční třídu. Při objednávání uveďte toleranční pole (A–ZC) a stupeň základní tolerance (6–13), např. č. 484020 10F10.**

Technický popis

| | |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | ZB |
| Toleranční pole | JS |
| Toleranční pole | T |
| Toleranční pole | E |
| Toleranční pole | X |
| Toleranční pole | FG |
| Toleranční pole | N |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Toleranční pole | B |
| Toleranční pole | ZC |
| Toleranční pole | K |
| Toleranční pole | U |
| Toleranční pole | EF |
| Toleranční pole | Y |
| Toleranční pole | G |
| Toleranční pole | P |
| Toleranční pole | C |
| Toleranční pole | Z |
| Toleranční pole | H |
| Toleranční pole | R |
| Toleranční pole | CD |
| Toleranční pole | ZA |
| Toleranční pole | J |
| Toleranční pole | S |
| Toleranční pole | D |
| Toleranční pole | V |
| Toleranční pole | F |
| Toleranční pole | M |
| Toleranční pole | A |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 6 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Kvalita | 12 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 9 |
| Jmenovitý rozměr | 51 mm |
| Druh měrky | Dobrý kalibr |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Kalibrování | M2 |
| Druh produktu | Mezní kalibr |

Služby

| | |
|--|-----------|
| Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028300 60 |
| Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028340 60 |