

## Mezní válečkový kalibrační trn A-ZC 6-13, Jmenovitý Ø: 69mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484020 69     |
| GTIN           | 2050001952202 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr pro ISO **toleranční pole A - ZC** ve **stupních základní tolerance 6–13**.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**
- **Uvedte požadovanou toleranční třídu. Při objednávání uveďte toleranční pole (A–ZC) a stupeň základní tolerance (6–13), např. č. 484020 10F10.**

### Technický popis

|                 |    |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | ZB |
| Toleranční pole | JS |
| Toleranční pole | T  |
| Toleranční pole | E  |
| Toleranční pole | X  |
| Toleranční pole | FG |
| Toleranční pole | N  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Toleranční pole | B                 |
| Toleranční pole | ZC                |
| Toleranční pole | K                 |
| Toleranční pole | U                 |
| Toleranční pole | EF                |
| Toleranční pole | Y                 |
| Toleranční pole | G                 |
| Toleranční pole | P                 |
| Toleranční pole | C                 |
| Toleranční pole | Z                 |
| Toleranční pole | H                 |
| Toleranční pole | R                 |
| Toleranční pole | CD                |
| Toleranční pole | ZA                |
| Toleranční pole | J                 |
| Toleranční pole | S                 |
| Toleranční pole | D                 |
| Toleranční pole | V                 |
| Toleranční pole | F                 |
| Toleranční pole | M                 |
| Toleranční pole | A                 |
| Norma           | DIN 7164          |
| Norma           | DIN 2245-1        |
| Norma           | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalita         | 10                |
| Kvalita         | 9                 |
| Kvalita         | 13                |
| Kvalita         | 6                 |
| Kvalita         | 7                 |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kvalita          | 8                           |
| Kvalita          | 11                          |
| Kvalita          | 12                          |
| Druh měrky       | Dobry kalibr                |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Jmenovitý rozměr | 69 mm                       |
| Kalibrování      | M2                          |
| Druh produktu    | Mezní kalibr                |

### Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm     | 028300 200 |