



## Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71126360



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**FEIN ACCU TEC vypínací utahováky** jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.**

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

**Volně programovatelné parametry:** Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

**Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.**

**Rozsah dodávky:**

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300.

Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.

Kalibrační servis na poptávku.

## Technický popis

Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Označení výrobce	ASW 18-45 PC
Rozsah otáček	25 - 310 min <sup>-1</sup>
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg
Konstrukce	Úhlový šroubovák
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah utahovacích momentů	20 - 45 Nm
Vhodná úhlová hlava	071133 15010
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

## Příslušenství

Programovací adaptér Typ 92604163	071135 92604163
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18

Nastavovací nářadí ACCU TEC Typ ESTW

071119 ESTW

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“

654340