



Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71126260



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071120 71126260
GTIN	4014586883830
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300.

Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.

Kalibrační servis na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	ASW 18-30 PC
Rozsah otáček	30 - 420 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg
Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Rozsah utahovacích momentů	12 - 30 Nm
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Konstrukce	Úhlový šroubovák
Vhodná úhlová hlava	071133 15010
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Nastavovací nářadí ACCU TEC Typ ESTW	071119 ESTW
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“	654340
	073835 FE18

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

Programovací adaptér Typ 92604163

071135 92604163