

KÄRCHER**Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT30TL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Velký plochý skládaný filtr Eco umístěný nahoře umožňuje mokré a suché vysávání bez vyjmutí filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Robustní nádoba 30 l s nárazníky a kovovými říditelnými kolečky.**

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

Upozornění:

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

Technický popis

Délka	560 mm
Hmotnost	13,9 kg
Délka sací hadice	2,5 m
Pracovní hluk	69 dB(A)
Objemový proud vzduchu	74 l/s
Jmenovitý rozměr přípojky	35 mm
Objem nádoby	30 l
Počet turbín	1
Výška	580 mm
Označení výrobce	NT 30/1 Tact L *EU
Třída prašnosti – vysavač	L
Příkon	1380 W
Vakuum	254 mbar
Čištění filtru	Automatické čištění filtru Tact
Délka kabelu	7,5 m
Šířka	370 mm
Filtrační systém	Plochý skládaný filtr Eco
Zvláštní znaky	Robustní nádoba s nárazníky
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Plochý skládaný filtr Vhodné pro typ vysavače NT30	072809 NT30
Sada filtračních sáčků 5dílná Vhodné pro typ vysavače NT30	072808 NT30