

**KÄRCHER****Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT30TEL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální naplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Velký plochý skládaný filtr Eco umístěný nahoře umožňuje mokré a suché vysávání bez vyjmutí filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **S plynulou regulací otáček a antistatickým systémem (uzemnění až po přípojku sací hadice).**
- **Navíc se zásuvkou pro připojení elektrického přístroje (maximálně 2200 W). Automatické zapínání spustí vysavač při zapnutí elektrického přístroje. Zpožděné vypínání o 15 sekund.**

Nová **objímka na nástroj** zajišťuje optimální připojení k elektrickému nářadí. Regulace sací síly pomocí otočného kroužku na základním tělese objímky.

- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**

**· Robustní nádoba 30 l s nárazníky a kovovými říditelnými kolečky.****Rozsah dodávky:**

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

**Upozornění:**

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

**Technický popis**

Šířka	370 mm
Vakuum	254 mbar
Pracovní hluk	69 dB(A)
Čištění filtru	Automatické čištění filtru Tact
Příkon	1380 W
Délka sací hadice	4 m
Antistatický systém	ano
Jmenovitý rozměr přípojky	35 mm
Třída prašnosti – vysavač	L
Hmotnost	14 kg
Objemový proud vzduchu	74 l/s
Počet turbín	1
Délka kabelu	7,5 m
Automatické zapínání	ano
Označení výrobce	NT 30/1 Tact Te L *
Objem nádoby	30 l
Výška	580 mm
Délka	560 mm
Filtrační systém	Plochý skládaný filtr Eco
Zvláštní znaky	Robustní nádoba s nárazníky
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

---

## Příslušenství

Sada filtračních sáčků 5dílná Vhodné pro typ vysavače NT30	072808 NT30
Plochý skládaný filtr Vhodné pro typ vysavače NT30	072809 NT30