

**Pevné nosné rameno, Základní délka m / nosnost t: 2,4/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Třída artiklu	94B

**Popis****Provedení:**

Nosná ramena zvětšují dosah vysokozdvizného vozíku. Stabilní ocelová konstrukce s vybráním pro zuby vidlí vysokozdvizného vozíku. Vhodné i pro vysokozdvizný vozík s patkami. Zajištění řetězem proti náhodnému sklouznutí a otočný závěsný hák. Pevné provedení se 3 možnými polohami háku.

**Lakování:**

Podle volby **lak** světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005 .

**Upozornění:**

Dbejte na nosnost vysokozdvizného vozíku!

**Technický popis**

Šířka	600 mm
Základní délka	2400 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	220 mm
Nosnost na nejvzdálenějším oku	100 kg
Maximální nosnost	1000 kg
Hmotnost	49 kg
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	80 mm
Vzdálenost vybrání	160 mm

Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Nosné rameno