



## Samostmívací svářečská kukla 3M™ Speedglas™ 100 V, Barva: GRAPHIC



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Třída artiklu	040

### Popis

#### Provedení:

**Automatická maska pro svářeče** se všemi důležitými základními funkcemi. Pro spolehlivou ochranu s **vynikajícím poměrem cena-výkon. Pohodlný hlavový pás a řehačkový systém s lehkým chodem** pro přesné nastavení do požadovaného tvaru. Individuální nastavení zpoždění rozjasnění pomocí zpožďovací funkce. **Zvýšená rázová pevnost** podle EN 175: B. Kompatibilní s jinými OOP, např. s ochrannými dýchacími maskami. Vyměnitelný nasazovací zorník. **Tmavé ochranné stupně: 8–12. Stupeň jasu: 3.** S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). **Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.**

#### Použití:

MIG- / MAG-, Elektrodové a vysoké ampéry sváření WIG

#### Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Doba přepnutí světlo-tma: 0,1 ms

Doba přepnutí tma-světlo: 40 - 250 ms

Klasifikace dle normy EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

### Technický popis

Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
--------------------------	--------

Klasifikace dle normy EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Doba přepnutí tma-světlo	40 - 250 ms
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Svářečská maska