

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štětcový kartáč Ocelový drát 0,30 mm, Typ: 10X80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574500 10X80
GTIN	4017359006931
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm.**

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

Technický popis

Délka osazení H ₁	20 mm
Délka svěrky L ₂	80 mm
Ø svěrky D ₂	10 mm
Ø kartáče D ₁	12 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Celková délka L	120 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč