

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 6
GTIN	4045197588999
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 136 mm

Šířka čelisti b: 18 mm

Výška čelisti h_1 : 5 mm

Výška očka h_2 : 7 mm

Ø očka D: 17,5 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 30 Nm

Technický popis

Výška očka h_2	7 mm
Šířka čelisti b	18 mm
Rozměr klíče	6 mm
Ø očka D	17,5 mm
Výška čelisti h_1	5 mm
Délka klíče L	136 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	30 Nm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč