


Garant**Brusný kotouč oboustranný (ZA) Upínání M14, Ø 125 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566347 60
GTIN	4045197890306
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Inovativní brusný kotouč s **oboustranným osazením brusným zrnem** zirkonový korund (ZA) a **extrémně tenkou, stabilní konstrukcí** (3,5 mm). Více kontroly při přesné práci díky **průhledovým otvorům**. Se závitem M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, použití s adaptérem č. 566348.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití, **přesné sražení hran** s malým úhlem nastavení, **oboustranné broušení na zúžených místech** v jednom pracovním kroku, zanořování v drážkách.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Zrnitost	60
Popis tvaru	rovné
Brusivo	Zirkonový korund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Závit	M14
doporučený úhel nastavení	3-5 stupeň
optimalizováno pro materiál	Ocel
optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč oboustranný

Příslušenství

Upínací příruba M14 pro brusný kotouč oboustranný	566348
---	--------