

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 15
GTIN	4045197160256
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 200 mm

Šířka čelisti b: 33,4 mm

Výška čelisti h₁: 6,9 mm

Výška očka h₂: 10 mm

Ø očka D: 28,9 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 200 Nm

Technický popis

Ø očka D	28,9 mm
Délka klíče L	200 mm
Výška očka h ₂	10 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	200 Nm
Šířka čelisti b	33,4 mm
Výška čelisti h ₁	6,9 mm
Rozměr klíče	15 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč