

## Plochý nůžkový zvedací stůl, Nosnost kg / model: 1000/1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s plošinou z hladkého ocelového plechu. Pro plynulé zvedání a spouštění břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Použití na průmyslových podlahách bez montáže do jámy pro extrémně nízké konstrukci. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepětová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám. Nájezdová rampa umožňuje najetí zvedacího stolu s vidlicovým nebo přepravním vozíkem.

#### Norma:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Upozornění:

- Teplota okolí vnitřní oblast 0 °C až 40 °C.
- Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
- Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.

### Technický popis

Šířka	1140 mm
Nosnost	1000 kg
Hmotnost	250 kg
Konstrukční výška C	82 mm

Výška zdvihu H	760 mm
Doba zdvihu	18 s
Délka L	1450 mm
Síťové napětí	400 V
Frekvence sítě	50 Hz
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Nůžkový zvedací stůl