

Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrna SiC180, Typ: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	574495 11
GTIN	4013349528308
Třída artiklu	57L

Popis

Provedení:

Samostředící kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných **kuliček z karbidu křemíku**.
Celková délka 200 mm.

Použití:

Pro **srážení hran, dokončování povrchů a honování**. Vytváří **rovnoměrně jemně broušené povrchy** s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů.
Doporučené otáčky 350 – 700 min⁻¹, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

Upozornění:

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

Technický popis

Pracovní délka L ₃	60 mm
Vhodné pro Ø otvoru	10,1 - 11 mm
Ø kartáče D ₁	12 mm
Ø stopky D _s	3,6 mm
Řada	NOVOFLEX-B
Materiál osazení	Karbid křemíku
Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	180
Doporučené otáčky	350 - 700 min ⁻¹
Druh produktu	Vnitřní kartáč

Příslušenství

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80
Obsah 0,25 l

084205 0,25

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80
Obsah 5 l

084205 5

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80
Obsah 20 l

084205 20