

ejendals

Pár rukavic, bez vložky Tegera® 6614, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094386 10
GTIN	7340118315867
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 6614. Kožené rukavice z **hovězí usně s plným lícem** pro jemné mechanické práce. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C**. S **povlakem odolným vůči oleji a vodě** na dlaňové části.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Rukavice pro řidiče
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	6
Materiál nosiče	Hovězí kůže

varianta povlaku	bez povlaku
Materiál	Hovězí kůže
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Druh produktu	Rukavice ze štípenkové hovězí usně