

## ejendals

**Pár rukavic, bez vložky Tegera® 6614, Velikost rukavice: 11**



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094386 11     |
| GTIN           | 7340118315881 |
| Třída artiklu  | 04R           |

### Popis

**Provedení:**

**Tegera® 6614.** Kožené rukavice z **hovězí usně s plným lícem** pro jemné mechanické práce. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C**. S **povlakem odolným vůči oleji a vodě** na dlaňové části.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Velikost rukavice  | 11                  |
| Ochranná kategorie | Kategorie II        |
| Druh rukavic       | Rukavice pro řidiče |
| Obsah              | 6                   |
| Materiál nosiče    | Hovězí kůže         |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| varianta povlaku     | bez povlaku                        |
| Materiál             | Hovězí kůže                        |
| Kontaktní teplota do | 100 °C                             |
| EN 388               | 3011X                              |
| EN 407               | X1XXXX                             |
| Použití              | vícerázové                         |
| Rozsah použití       | Allround                           |
| Barva                | černá / šedá                       |
| Druh produktu        | Rukavice ze štípenkové hovězí usně |