

ejendals

Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 118a, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094127 9
GTIN	7340118312828
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 118a. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně a kozinky z plným lícem. Se **zesíleným ukazovákem**. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C**. Bez podšívky.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	9
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícerázové
Délka	310 mm
Materiál nosiče	lícová kozinka, štípenková hovězí useň

varianta povlaku	bez povlaku
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka, štípenková hovézí useň
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	MIG/MAG
Barva	žlutá / bílá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice