

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 7
GTIN	4045197588982
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 136 mm

Šířka čelisti b: 18 mm

Výška čelisti  $h_1$ : 5 mm

Výška očka  $h_2$ : 7 mm

Ø očka D: 17,5 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 30 Nm

**Technický popis**

Rozměr klíče	7 mm
Výška očka $h_2$	7 mm
Délka klíče L	136 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	30 Nm
Výška čelisti $h_1$	5 mm
Ø očka D	17,5 mm
Šířka čelisti b	18 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč