

ejendals

Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 11CVA, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094125 10
GTIN	7340118312637
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 11 CVA. Vodoodpudivé univerzální svářečské rukavice z vysoce kvalitní kozinky z plným lícem. Se zesílenými švy a manžetami. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C**. Bez chromu.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícetázové
Délka	320 mm
Materiál nosiče	Lícová kozinka

varianta povlaku	bez povlaku
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	WIG
Barva	žlutá / bílá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice