

**Ochranné svářečské rukavice, pár, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094128 10
GTIN	4045197890467
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

**Svářečské rukavice** z kombinované hovězí štípenkové usně a hovězí usně s plným lícem. **S dodatečnou ochranou zápěstí.**

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové

Použití	vícerázové
Délka	345 mm
Tloušťka	1
Materiál nosiče	Hovězí lícová / štípenková useň
varianta povlaku	bez povlaku
Hmotnost	220 g
Obsah	12
Materiál	Hovězí lícová / štípenková useň
Rozsah použití	Allround
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Typ A
Metoda svařování	MIG/MAG
Barva	šedá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice