

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 16
GTIN	4045197160263
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 216 mm

Šířka čelisti b: 34 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 7,1 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 10,6 mm

Ø očka D: 30,3 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 250 Nm

**Technický popis**

Zatížení ráčny točivým momentem	250 Nm
Rozměr klíče	16 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	7,1 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	10,6 mm
Délka klíče L	216 mm
Ø očka D	30,3 mm
Šířka čelisti b	34 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč