

**Vysavač na třísky/kapaliny, Označení výrobce: ECO-OIL13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Třída artiklu	07D

**Popis****Provedení:**

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“. **Vysavač třísek a tekutin.** S vysoce výkonnou 1,3kW turbínou s klidným chodem. Ø sání 50 mm. Kolečka odolná proti oleji, s brzdami a těsněnými odolnými proti oleji. Kovové třísky se díky koši na třísky, který je součástí dodávky, **oddělují od tekutin.** Díky tomu je možné opětovné použití chladicích mazacích prostředků i lepší recyklace kovových třísek.

**Rozsah dodávky:**

Včetně koše na třísky (30L), podvozku, vypouštěcí hadice. **Bez příslušenství.**

**Upozornění:**

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

**Technický popis**

Délka	1050 mm
Výška	1500 mm
Počet turbín	1
Označení výrobce	ECO-OIL13

Vakuum	320 mbar
Hmotnost	120 kg
Objemový proud vzduchu	46 l/s
Objem nádoby	180 l
Šířka	670 mm
Pracovní hluk	76 dB(A)
Příkon	1300 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

## Příslušenství

Průmyslová sada Ø hadice 50 mm	078552 50
Průmyslová sada odolná proti oleji Ø hadice 50 mm	078551 50