



Rukavice KX-02B TWYLITE, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094314 7
GTIN	6942542968384
Třída artiklu	02H

Popis

Provedení:

Hebké a lehké rukavice s terčíky ze silikonu na ploše dlaní a špičkách pro bezpečný úchop v suchém prostředí.

- **Zesílený ukazovák a palec.**
- **S praktickou utěrkou z froté na palcích.**
- **Hřbet ruky ze Spandexu pro větší volnost pohybu a prodyšnost.**
- **Se suchým zipem pro bezpečné uchycení.**

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vlastnost rukavice: zesílení v ohybu palce

Technický popis

Velikost rukavice	7
Řada	KX
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Obsah	1
Prát	40 °C barevné prádlo
Sušit	Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
EN 388:2016	3121X
Materiál nosiče	imitace kůže / Spandex
Povlak	silikon
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	225 mm
Barva	černá / šedá
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerozové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice