

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 17
GTIN	4045197160270
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 233 mm

Šířka čelisti b: 36,6 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 7,9 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 10,9 mm

Ø očka D: 33,3 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 270 Nm

**Technický popis**

Rozměr klíče	17 mm
Délka klíče L	233 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	7,9 mm
Ø očka D	33,3 mm
Šířka čelisti b	36,6 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	10,9 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	270 Nm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč